



**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

Комплектация Дистиллятор «арома» 4 уровня **нерж/медь** модель 2017.

№	Наименование	Кол.
1	Диоптр 3", присоединение типа «кламп» 3"	3 шт
2	Колпачковый уровень, <b>нерж/медь</b> D74 мм	4 шт
3	Сферический переходник 3×1.5" присоединение типа «кламп» 3-1.5" <b>нерж/медь</b>	1 шт
4	Трубчатый мини-дефлегматор 125 мм, 38 мм, присоединение типа «кламп» 1.5" <b>нерж/медь</b>	1 шт
5	Универсальный трубчатый холодильник 275 мм, 38 мм, присоединение типа «кламп» 1.5"	1 шт
6	Отвод 90, 38 мм, присоединение типа «кламп» 1.5"	1 шт
7	Отвод 90 с ниппелем для присоединения термометра, 38 мм, присоединение типа «кламп» 1.5"	1 шт
8	Приёмный колпак 38×12 мм, присоединение типа «кламп» 1.5-1/2"	1 шт
9	Штуцер «ёлочка» на приёмный колпак, присоединение типа «кламп» 1/2"	1 шт
10	Высокоточный цифровой термометр	1 шт
11	Силиконовая прокладка для соединения типа «кламп» 3"	4 шт
12	Силиконовая прокладка для соединения типа «кламп» 1.5"	5 шт
13	Силиконовая прокладка для соединения типа «кламп» 1/2"	1 шт
14	Хомут накидной типа «кламп» 3"	4 шт
15	Хомут накидной типа «кламп» 1.5"	5 шт
16	Хомут накидной типа «кламп» 1/2"	1 шт
17	Шланг силиконовый 1/2	1 м

**Примечание:**

1. Цвет силиконовых прокладок может быть: бесцветный или оранжевый.
2. Мини дефлегматор и холодильник штатно не комплектуются никакими адаптерами, на входном и на выходном каналах охлаждающей жидкости приварены ниппеля с трубной резьбой 1/4 дюйма. В наших магазинах вы можете приобрести футорки (переходники) с резьбы 1/4 на 1/2 дюйма, или быстросъемные элементы и шланг ПВХ соответствующего диаметра. Варианты подключения установки к системе водопровода уточняйте у продавцов.

Оборудование для дистилляции, ректификации, мини пивоварни, сыроварни.

Тел. 8-800-100-88-48